

Garant**SNMG 120408, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7415-1 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	continu
Soort	HB7415-1
Spaanbreker	TIM

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	S
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Producttype	Wisselplaat voor het draaien