


**Garant****WNMG 060408, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WN.G 060408 HB7415-1 Soort: HB7415-1

Spaanbreker: TIM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	TIM
Soort	HB7415-1
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	S
Producttype	Wisselplaat voor het draaien