

**Garant****VNMG 160408, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VN.G 160408 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	S

Spaanbreker	TIM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Soort	HB7415-1
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien