

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HB7415-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Hoofdtoepassing	S
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	TIS
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien