


Garant**WNMG 080412, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080412 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Soort	HB7415-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Spaanbreker	TIM
Aantal wisselingen/snijanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien