


Garant**CC.T 060204, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 060204 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	TIS
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
Snedecondities	continu

Hoofdtoepassing	S
Soort	HB7415-1
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien