


Garant**CC.T 09T302, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 09T302 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	TIS
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Hoekradius	0,2 mm

Tolerantie	M
Soort	HB7415-1
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien