


**Garant****CC.T 09T304, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HB7415-1
GTIN	4062406749552
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T304 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	TIS
Soort	HB7415-1
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	S
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Voeding $f$	0,05 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien