


Garant**CC.T 060202, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260050 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749521 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

CCMT 060202 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Spaanbreker | TIS |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Hoofdtoepassing | S |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 110 m/min |
| Tolerantie | M |
| Soort | HB7415-1 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Snedecondities | continu |
| Snijmateriaal | HM |
| Voeding f | 0,05 - 0,3 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 060202 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |