


Garant**WNMG 080408, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 080408 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snedeccondities	continu
Soort	HB7415-1
Hoofdtoepassing	S
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	TIM
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien