


**Garant****CC.T 120404, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120404 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
Spaanbreker	TIS
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Soort	HB7415-1
Voeding $f$	0,05 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Hoofdtoepassing	S
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien