

Garant**DC.T 070202, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 070202 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7415-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Aantal wisselingen/snikanten	2
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	S
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Spaanbreker	TIS
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Producttype	Wisselplaat voor het draaien