


Garant**CCMT 120408, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Tolerantie	M
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	S
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Soort	HB7415-1
Spaanbreker	TIS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien