

Garant**DC.T 070204, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7415-1
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Spaanbreker	TIS
Tolerantie	M

Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Hoofdtoepassing	S
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien