

Garant**DC.T 11T304, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Spaanbreker	TIS
Snedeccondities	continu
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Soort	HB7415-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	S
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien