

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7415-1
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,

Spaanbreker	TIS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	S
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Producttype	Wisselplaat voor het draaien