


Garant**SCMT 120404, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120404 HB7415-1 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7415-1
Hoofdtoepassing	S
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	TIS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snedecondities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien