

Garant**TCMT 110204, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110204 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Hoofdtoepassing	S
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	TIS
Soort	HB7415-1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien