

Garant**VBMT 110302, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261142 HB7415-1
GTIN	4062406749705
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 110302
Spaanbreker	TIS
Soort	HB7415-1
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	S
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,

Hoekradius	0,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien