

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Hoofdtoepassing	S
Snedecndities	continu
Spaanbreker	TIS
Hoekradius	0,4 mm

Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Soort	HB7415-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien