

Garant**VC.T 110302, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 110302 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Soort	HB7415-1
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	S
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	TIS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien