

**Garant****VBMT 110304, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 110304 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecndities	continu
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HB7415-1
Hoofdtoepassing	S
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Spaanbreker	TIS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien