

Garant**VBMT 160404, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160404 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	TIS
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecndities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Soort	HB7415-1
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoofdtoepassing	S
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien