

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	TIS
Aantal wisselingen/snijcanten	2
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snedeccondities	continu

Soort	HB7415-1
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien