

**Garant****VBMT 160408, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 261154 HB7415-1 |
| GTIN          | 4062406749743   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

VBMT 160408 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Spaanbreker                         | TIS            |
| ISO-code wisselplaat                | VBMT 160408    |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 50 - 110 m/min |
| Snedecndities                       | continu        |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm   |
| Hoekradius                          | 0,8 mm         |
| Aantal wisselingen/snij kanten      | 2              |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal     | HM                           |
| Soort             | HB7415-1                     |
| Hoofdtoepassing   | S                            |
| Voeding f         | 0,05 - 0,3 mm/omw,           |
| Producttype       | Wisselplaat voor het draaien |