

Garant**VC.T 160408, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Snedecondities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Soort	HB7415-1
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	TIS
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien