

Garant**DNMG 110404, Soort: HU7305-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110404 HU7305-1 Soort: HU7305-1
Spaanbreker: AM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 700 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AM1
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Hoofdtoepassing	N

Soort	HU7305-1
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Producttype	Wisselplaat voor het draaien