

Garant
DNMG 150608, Soort: HU7305-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HU7305-1 Soort: HU7305-1
 Spaanbreker: AM1
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 700 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Soort	HU7305-1
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	AM1

Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Coating	ongecoat
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien