


Garant**WNMG 080408, Soort: HU7305-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 080408 HU7305-1 Soort: HU7305-1
Spaanbreker: AM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 700 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Tolerantie	M
Spaanbreker	AM1
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Hoekradius	0,8 mm

Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Soort	HU7305-1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien