


**Garant****CNMG 120404, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120404 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien