


Garant**CNMG 120408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	CNNG 120408
Spaanbreker	VM
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien