


Garant**CNMG 120408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VG
Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien