


Garant
CNMG 09T308, Soort: HB7130-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7130-2 Soort: HB7130-2
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Soort	HB7130-2

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien