


Garant**SNMG 120408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7130-2 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Soort	HB7130-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	8
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min

ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien