

Garant**DNMG 150604, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604

Spaanbreker	VS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien