

**Garant****DNMG 110404, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 110404 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snij kanten	4
Spaanbreker	VS
Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij diepte $a_p$	0,3 - 2 mm

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien