

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien