

**Garant****DNMG 150612, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150612 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	VG
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snij materiaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snedecndities	licht onderbroken

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7130-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien