

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Spaanbreker	VM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien