


Garant**WNMG 080408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 252070 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750077 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

WN.G 080408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Voeding f | 0,1 - 0,5 mm/omw, |
| Spaanbreker | VM |
| Snijmateriaal | HM |
| Soort | HB7130-2 |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 70 - 240 m/min |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 4 mm |
| Tolerantie | M |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Aantal wisselingen/snijanten | 6 |
| Hoofdtoepassing | M |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |