

**Garant****VNMG 160408, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VN.G 160408 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding $f$	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien