

**Garant****CC.T 09T304, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T304 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VS
Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien