

**Garant****CC.T 120408, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120408 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7130-2

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien