

**Garant****DC.T 11T304, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260462 HB7130-2 |
| GTIN          | 4062406750244   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

DC.T 11T304 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tolerantie                  | M                 |
| Hoofdtoepassing             | M                 |
| Hoekradius                  | 0,4 mm            |
| Fijn/ruw-indeling           | Nabewerken        |
| Snedecondities              | licht onderbroken |
| Voeding $f$                 | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Aantal wisselingen/snijkant | 2                 |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ISO-code wisselplaat                | DCMT 11T304                  |
| Spaanbreker                         | VM                           |
| Soort                               | HB7130-2                     |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 70 - 240 m/min               |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm                 |
| Snijmateriaal                       | HM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |