

**Garant****CC.T 120404, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120404 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien