

Garant**CC.T 09T304, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	2
Soort	HB7130-2
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien