

**Garant****DC.T 070204, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 070204 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Tolerantie	M

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien