


**Garant****SC.T 09T304, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SC.T 09T304 HB7130-2 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB7130-2

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien