

Garant
TC.T 110204, Soort: HB7130-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 110204 HB7130-2 Soort: HB7130-2
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	HB7130-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Spaanbreker	VM
Aantal wisselingen/snikanten	3
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien