


Garant**SC.T 120408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 120408 HB7130-2 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken

Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	VM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien